


Niskonapięciowe żarówki do urządzeń sygnalizacji świetlnej w ruchu drogowym




Oznaczenie produktu	Numer produktu Jednostka wysyłkowa	V TEST	W	lm			
SIG 1227	4008321903990	10.5	22	270	s135 ¹⁾	BA20s	36
SIG 1238	4008321904003	10.5	30	400	s135 ¹⁾	BA20s	36
SIG 1259	4050300831770	10.5	45	600	s135 ¹⁾	BA20s	36
Oznaczenie produktu			Numer produktu				
	(mm)	ā (mm)	Opakowanie zbiorcze		Nr		
SIG 1227	67	31 ²⁾	4050300235028	200	1		
SIG 1238	67	31 ²⁾	4050300253091	200	1		
SIG 1259	67	31 ²⁾	4050300253633	100	1		

1) Żarówki z żarnikiem poprzecznym mogą pracować jedynie w pozycji prostopadłej do powierzchni oprawy oświetleniowej. Należy przestrzegać bezwzględnie podanych dopuszczalnych pozycji pracy. Wszelkie odchylenia prowadzą do przedwczesnej awarii żarówki

2) LCL = light centre lenght (odległość żarnika od krawędzi trzonka)


Niskonapięciowe żarówki sygnalizacyjne wykonane w technice wysokociśnieniowej mają znacznie większą skuteczność świetlną niż żarówki wysokonapięciowe stosowane powszechnie w sygnalizacji świetlnej. Stało się to możliwe dzięki napełnieniu ich bańki gazem szlachetnym o wysokim ciśnieniu. Większa średnica drutu wolframowego skrętki żarówki niskonapięciowej gwarantuje szczególnie dużą skuteczność świetlną. Przyczynia się to do znacznego zmniejszenia poboru energii elektrycznej przez urządzenia sygnalizacji świetlnej. Zwarty żarnik gwarantuje szczególnie dużą odporność na udary i wibracje. Trwałość standardowych niskonapięciowych żarówek zasilanych napięciem 10 V wynosi 4 400 godzin pracy przy wskaźniku awaryjności nieprzekraczającym 2%. Wszystkie zalety niskonapięciowych żarówek wysokociśnieniowych można wykorzystać również w istniejących instalacjach sygnalizacyjnych zasilanych napięciem sieciowym (230 V). Urządzenia sygnalizacji świetlnej wykonane w technologii 230 V mogą być przestawiane na technologię 10 V. Konieczna staje się przy tym wymiana żarówki i odbłyśnika oraz wbudowanie transformatora.




Norma na oprawki:
Arkusz 7005-13 Arkusz 7005-13 Arkusz 7005-14 Arkusz 7005-14



Norma na oprawki:
Arkusz 7005-20 Arkusz 7005-20



Norma na oprawki:
Arkusz 7005-72 Arkusz 7005-59 Arkusz 7005-35



Norma na oprawki:
Arkusz 7005-47

